




蒸れない

水洗い
OK!

日本製

年中快適
メッシュシートカバー

立体 8mm! 極厚メッシュ



8mm 厚の極厚メッシュ素材は耐久性と通気性に優れ、へたりにくく、長時間の使用でも涼しさをキープ。折り曲げても、ねじってもすぐ元の形に戻るほど丈夫です!

ヒロオカのメッシュシートが
通気性・耐久性に優れる秘密



折り曲げても
ねじっても
すぐ元の形に
戻るほど丈夫!

創業以来 70 年間培ってきた縫製技術が生んだ、
極厚メッシュ縫製は薄い他社品 (1~4mm 厚) で実現できなかった、
長時間の使用でも涼しさをキープ。



押しつぶれない
8mm のこだわり!

8mm の強さ!

取付方法



取付は簡単!
お手入れ楽々♪

取り付け方

①ベルト A からマジック
テープ B を外します

このマジックは外さないでください
装着後長さ調整が必要な場合のみ
付け外しをしてください



②上部のベルトを座席の
ヘッド部分に掛けてベルトで
固定します。



③A のベルトを座席の部分に
掛けてベルトで固定します。



④A から外したマジック
テープ B を座席下に
潜らせます。



⑤座席の下を潜らせた
マジックテープ B を
ベルト A に再び通します。




⑥装着完了!

ベルトが長い場合はカットして
切り口を焼いてください。



通気性抜群!
蒸れずに
快適

ベルトの通し方



① (a)と(b)間に
ベルトを通す

② (b)と(c)間に
ベルトを通す

ベルトをしっかり
締める

※表面は(b)に溝がきざんであります。

ご注意

- ・メッシュの性質上、多少サイズの誤差が生じます
- ・万が一、シートや衣類の生地が毛羽立ったり、傷みが発生する場合は使用しないで下さい
- ・火のそばでの使用・保管はおやめください
- ・尖った物などで、ひっかけないようにご注意ください
- ・薬品や石油製品がかけますと、劣化の恐れがありますのでご注意ください
- ・汚れが目立って洗濯する場合は、中性洗剤で押し洗いをして下さい

品番 : N121-1 (黒) サイズ: 約450×1120×8mm 材質: メッシュ・ポリエステル



ラベル PP



株式会社

ヒロオカ

〒669-3461

兵庫県丹波市氷上町市辺102-1



4 943408 071820